

**HOLEX®**
**Držák závitového oka, Pro Ø závitového oka × výška: 20X7 mm**

**Údaje o objednávce**

Číslo objednávky	149300 20X7
GTIN	4045197857033
Třída artiklu	12L

**Popis**
**Provedení:**

Ocelové rukojeti pozinkované a s možností odšroubování. S 5 upínacími šrouby pro upevnění závitového oka. **Do vel. 65×25** z tlakové zinkové litiny, **od vel. 75×20** z oceli.

**Použití:**

Pro přímé upnutí uzavřeného a naříznutého závitového oka dle EN 22568.

Norma: EN 22568

Závit metrický: M4,5 – M6

Závit metrický jemný: M5×0,75 – M6×0,75

Závit UNC: č.6 – 1/4"

Závit UNF: č.8 – 1/4"

Závit Whitworthův: 3/16" – 1/4"

Celková délka: 175 mm

**Technický popis**

Závit metrický jemný	M5×0,75 – M6×0,75
Výška	7 mm
Pro Ø závitového oka	20 mm
Celková délka	175 mm
Závit Whitworthův	3/16 – 1/4 palec
Závit metrický	M4,5 – M6
Závit UNF	Č.8 – 1/4 palec
Závit UNC	Č.6 – 1/4 palec

Norma

---

EN 22568