

**HOLEX®**
**Držák závitového oka, Pro Ø závitového oka × výška: 25X9 mm**

**Údaje o objednávce**

Číslo objednávky	149300 25X9
GTIN	4045197857040
Třída artiklu	12L

**Popis**
**Provedení:**

Ocelové rukojeti pozinkované a s možností odšroubování. S 5 upínacími šrouby pro upevnění závitového oka. **Do vel. 65×25** z tlakové zinkové litiny, **od vel. 75×20** z oceli.

**Použití:**

Pro přímé upnutí uzavřeného a naříznutého závitového oka dle EN 22568.

Norma: EN 22568

Závit metrický: M7 – M9

Závit metrický jemný: M7×0,5 – M9×1

Závit UNC: 5/16"

Závit UNF: 5/16"

Závit Whitworthův: 5/16"

Celková délka: 210 mm

**Technický popis**

Závit metrický jemný	M7×0,5 – M9×1
Výška	9 mm
Závit Whitworthův	5/16 palec
Závit UNC	5/16 palec
Závit metrický	M7 – M9
Pro Ø závitového oka	25 mm
Závit UNF	5/16 palec
Celková délka	210 mm

Norma

EN 22568