

HOLEX®
Držák závitového oka, Pro Ø závitového oka × výška: 25,4X9,5 mm

Údaje o objednávce

Číslo objednávky	149300 25,4X9,5
GTIN	4045197857057
Třída artiklu	12L

Popis
Provedení:

Ocelové rukojeti pozinkované a s možností odšroubování. S 5 upínacími šrouby pro upevnění závitového oka. **Do vel. 65x25** z tlakové zinkové litiny, **od vel. 75x20** z oceli.

Použití:

Pro přímé upnutí uzavřeného a naříznutého závitového oka dle EN 22568.

Norma: EN 22568

Závit metrický: M2 – M12

Závit metrický jemný: M4 – M10

Závit UNC: č.3 – 7/16"

Závit UNF: č.3 – 7/16"

Závit Whitworthův: 5/16" – 1/8"

Závit Whitworthův trubkový: G1/8"

Technický popis

Závit UNF	Č.3 – 7/16 palec
Pro Ø závitového oka	25,4 mm
Celková délka	210 mm
Závit metrický	M2 – M12
Výška	9,5 mm
Závit Whitworthův trubkový	G1/8 palec
Závit Whitworthův	5/16 – 1/8 palec
Závit metrický jemný	M4 – M10

Závit UNC	Č.3 – 7/16 palec
Norma	EN 22568