

HOLEX®
Držák závitového oka, Pro Ø závitového oka × výška: 30X11 mm

Údaje o objednávce

Číslo objednávky	149300 30X11
GTIN	4045197857064
Třída artiklu	12L

Popis
Provedení:

Ocelové rukojeti pozinkované a s možností odšroubování. S 5 upínacími šrouby pro upevnění závitového oka. **Do vel. 65×25** z tlakové zinkové litiny, **od vel. 75×20** z oceli.

Použití:

Pro přímé upnutí uzavřeného a naříznutého závitového oka dle EN 22568.

Norma: EN 22568

Závit metrický: M10 – M11

Závit metrický jemný: M10×0,75 – M11×1

Závit UNC: 3/8" – 7/16"

Závit UNF: 3/8" – 7/16"

Závit Whitworthův: 3/8" – 7/16"

Závit Whitworthův trubkový: G1/8"

Technický popis

Závit metrický	M10 – M11
Celková délka	260 mm
Závit UNF	3/8 – 7/16 palec
Výška	11 mm
Závit UNC	3/8 – 7/16 palec
Závit metrický jemný	M10×0,75 – M11×1
Závit Whitworthův	3/8 – 7/16 palec
Pro Ø závitového oka	30 mm

Závit Whitworthův trubkový

G1/8 palec

Norma

EN 22568