

HOLEX®
Držák závitového oka, Pro Ø závitového oka × výška: 38X10 mm

Údaje o objednávce

Číslo objednávky	149300 38X10
GTIN	4045197857071
Třída artiklu	12L

Popis
Provedení:

Ocelové rukojeti pozinkované a s možností odšroubování. S 5 upínacími šrouby pro upevnění závitového oka. **Do vel. 65×25** z tlakové zinkové litiny, **od vel. 75×20** z oceli.

Použití:

Pro přímé upnutí uzavřeného a naříznutého závitového oka dle EN 22568.

Norma: EN 22568

Závit metrický jemný: M12×1 – M15×1

Závit UNF: 1/2" – 9/16"

Závit Whitworthův trubkový: G1/4"

Celková délka: 310 mm

Technický popis

Pro Ø závitového oka	38 mm
Celková délka	310 mm
Závit UNF	1/2 – 9/16 palec
Závit Whitworthův trubkový	G1/4 palec
Závit metrický jemný	M12×1 – M15×1
Výška	10 mm
Norma	EN 22568

