

HOLEX®
Držák závitového oka, Pro Ø závitového oka × výška: 38X14 mm

Údaje o objednávce

Číslo objednávky	149300 38X14
GTIN	4045197857088
Třída artiklu	12L

Popis
Provedení:

Ocelové rukojeti pozinkované a s možností odšroubování. S 5 upínacími šrouby pro upevnění závitového oka. **Do vel. 65x25** z tlakové zinkové litiny, **od vel. 75x20** z oceli.

Použití:

Pro přímé upnutí uzavřeného a naříznutého závitového oka dle EN 22568.

Norma: EN 22568

Závit metrický: M12 – M14

Závit UNC: 1/2" – 9/16"

Závit Whitworthův: 1/2" – 9/16"

Celková délka: 310 mm

Technický popis

Závit metrický	M12 – M14
Závit Whitworthův	1/2 – 9/16 palec
Výška	14 mm
Závit UNC	1/2 – 9/16 palec
Pro Ø závitového oka	38 mm
Celková délka	310 mm
Norma	EN 22568

