

HOLEX®
Držák závitového oka, Pro Ø závitového oka x výška: 38,1X12,7 mm

Údaje o objednávce

Číslo objednávky	149300 38,1X12,7
GTIN	4045197857095
Třída artiklu	12L

Popis
Provedení:

Ocelové rukojeti pozinkované a s možností odšroubování. S 5 upínacími šrouby pro upevnění závitového oka. **Do vel. 65x25** z tlakové zinkové litiny, **od vel. 75x20** z oceli.

Použití:

Pro přímé upnutí uzavřeného a naříznutého závitového oka dle EN 22568.

Norma: EN 22568

Závit metrický: M8 – M20

Závit metrický jemný: M10 – M14

Závit UNC: 7/16" – 3/4"

Závit UNF: 7/16" – 3/4"

Závit Whitworthův: 1.1/2"

Závit Whitworthův trubkový: G1/16" – G1/4"

Technický popis

Závit UNF	7/16 – 3/4 palec
Závit Whitworthův	1.1/2 palec
Závit Whitworthův trubkový	G1/16 – G1/4 palec
Pro Ø závitového oka	38,1 mm
Závit metrický	M8 – M20
Závit UNC	7/16 – 3/4 palec
Závit metrický jemný	M10 – M14
Celková délka	310 mm

Výška	12,7 mm
Norma	EN 22568