

HOLEX®
Držák závitového oka, Pro Ø závitového oka x výška: 45X14 mm

Údaje o objednávce

Číslo objednávky	149300 45X14
GTIN	4045197857101
Třída artiklu	12L

Popis
Provedení:

Ocelové rukojeti pozinkované a s možností odšroubování. S 5 upínacími šrouby pro upevnění závitového oka. **Do vel. 65x25** z tlakové zinkové litiny, **od vel. 75x20** z oceli.

Použití:

Pro přímé upnutí uzavřeného a naříznutého závitového oka dle EN 22568.

Norma: EN 22568

Závit metrický jemný: M16x1 – M20x2

Závit UNF: 5/8" – 3/4"

Závit Whitworthův trubkový: G3/8" – G1/2"

Celková délka: 440 mm

Technický popis

Závit metrický jemný	M16x1 – M20x2
Závit Whitworthův trubkový	G3/8 – G1/2 palec
Pro Ø závitového oka	45 mm
Celková délka	440 mm
Závit UNF	5/8 – 3/4 palec
Výška	14 mm
Norma	EN 22568

