

HOLEX**Brusné pouzdro (A) zrno 40 hrubé, Ø pouzdra×šířka pouzdra: 15X30mm**

Údaje o objednávce

Artikové číslo	553700 15X30
GTIN	4045197240231
Třída artiklu	52E

Popis

Provedení:

Brusné pouzdro je přidržováno roztažením gumového tělesa při vysokých otáčkách.

Pouzdro lze použít v celé jeho šířce, neklouže a lze jej rychle a snadno vyměnit (navinutím/odvinutím ve směru drážek). Kompatibilní pouze s přebroušenými systémy nosičů brusných pouzder.

Z materiálu odolného proti roztržení, plně vázaného syntetickou pryskyřicí s dlouhou životností a dobrou přilnavostí zrna. Nejsou vhodná pro použití s chladicími mazacími médii.

Normální korund (A).

Použití:

Brusná pouzdra jsou používána převážně pro plošné broušení, které vyžaduje vyšší úběr materiálu – i na hranách.

Vhodné pro:

Nosič brusných pouzder č. 553600.

Technický popis

Zrnitost	40
Ø pouzder	15 mm
Šířka pouzdra	30 mm

Stupeň jemnosti	hrubé
Brusivo	Normální korund
Zkratka brusiva	A
Tvar pouzdra	válcová
Druh produktu	Brusné pouzdro

Údaje o uživateli

	Použití	V _c	Kód ISO
Al Mg	vhodný		
Ocel < 900 N/mm	vhodný		
Ocel < 1400 N/mm	omezené použití		
Ocel < 55 HRC	omezené použití		
INOX	omezené použití		
GG(G)	omezené použití		
CuZn	vhodný		
Plasty, GFK	vhodný		
Dřevo	vhodný		
suché	vhodný		

Příslušenství

Nosič brusných pouzder drážkovaný, Ø stopky 6 mm Ø
hlavyxdélka hlavy 15X30 mm

553600 15X30