

HOLEX®
Držák závitového oka, Pro Ø závitového oka × výška: 45X18 mm

Údaje o objednávce

Číslo objednávky	149300 45X18
GTIN	4045197857118
Třída artiklu	12L

Popis
Provedení:

Ocelové rukojeti pozinkované a s možností odšroubování. S 5 upínacími šrouby pro upevnění závitového oka. **Do vel. 65x25** z tlakové zinkové litiny, **od vel. 75x20** z oceli.

Použití:

Pro přímé upnutí uzavřeného a naříznutého závitového oka dle EN 22568.

Norma: EN 22568

Závit metrický: M16 – M20

Závit UNC: 5/8" – 3/4"

Závit Whitworthův: 5/8" – 3/4 "

Celková délka: 440 mm

Technický popis

Závit Whitworthův	5/8 – 3/4 palec
Výška	18 mm
Závit metrický	M16 – M20
Závit UNC	5/8 – 3/4 palec
Celková délka	440 mm
Pro Ø závitového oka	45 mm
Norma	EN 22568

