

HOLEX®
Držák závitového oka, Pro Ø závitového oka × výška: 50,8X15,9 mm

Údaje o objednávce

Číslo objednávky	149300 50,8X15,9
GTIN	4045197857125
Třída artiklu	12L

Popis
Provedení:

Ocelové rukojeti pozinkované a s možností odšroubování. S 5 upínacími šrouby pro upevnění závitového oka. **Do vel. 65x25** z tlakové zinkové litiny, **od vel. 75x20** z oceli.

Použití:

Pro přímé upnutí uzavřeného a naříznutého závitového oka dle EN 22568.

Norma: EN 22568

Závit metrický: M18 – M27

Závit metrický jemný: M20 – M28

Závit UNC: 5/8" – 1"

Závit UNF: 5/8" – 1"

Závit Whitworthův: 2"

Závit Whitworthův trubkový: G3/8" – G1/2"

Technický popis

Celková délka	495 mm
Závit UNC	5/8 – 1 palec
Závit Whitworthův trubkový	G3/8 – G1/2 palec
Závit metrický jemný	M20 – M28
Závit UNF	5/8 – 1 palec
Výška	15,9 mm
Pro Ø závitového oka	50,8 mm
Závit Whitworthův	2 palec

Závit metrický	M18 – M27
Norma	EN 22568