

**HOLEX®**
**Držák závitového oka, Pro Ø závitového oka x výška: 65X18 mm**

**Údaje o objednávce**

Číslo objednávky	149300 65X18
GTIN	4045197857156
Třída artiklu	12L

**Popis**
**Provedení:**

Ocelové rukojeti pozinkované a s možností odšroubování. S 5 upínacími šrouby pro upevnění závitového oka. **Do vel. 65x25** z tlakové zinkové litiny, **od vel. 75x20** z oceli.

**Použití:**

Pro přímé upnutí uzavřeného a naříznutého závitového oka dle EN 22568.

Norma: EN 22568

Závit metrický jemný: M27x1,5 – M36x2

Závit UNF: 1.1/8" – 1.3/8"

Závit Whitworthův trubkový: G7/8" – G1"

Celková délka: 630 mm

**Technický popis**

Celková délka	630 mm
Závit Whitworthův trubkový	G7/8 – G1 palec
Výška	18 mm
Pro Ø závitového oka	65 mm
Závit metrický jemný	M27x1,5 – M36x2
Závit UNF	1.1/8 – 1.3/8 palec
Norma	EN 22568

