

**HOLEX®****Držák závitového oka, Pro Ø závitového oka × výška: 90X22 mm****Údaje o objednávce**

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Číslo objednávky | 149300 90X22  |
| GTIN             | 4045197857194 |
| Třída artiklu    | 12L           |

**Popis****Provedení:**

Ocelové rukojeti pozinkované a s možností odšroubování. S 5 upínacími šrouby pro upevnění závitového oka. **Do vel. 65×25** z tlakové zinkové litiny, **od vel. 75×20** z oceli.

**Použití:**

Pro přímé upnutí uzavřeného a naříznutého závitového oka dle EN 22568.

Norma: EN 22568

Závit metrický jemný: M45×1,5 – M52×2

Závit Whitworthův trubkový: G1.3/8" – G1.3/4"

Celková délka: 900 mm

**Technický popis**

|                            |                       |
|----------------------------|-----------------------|
| Závit Whitworthův trubkový | G1.3/8 – G1.3/4 palec |
| Celková délka              | 900 mm                |
| Závit metrický jemný       | M45×1,5 – M52×2       |
| Výška                      | 22 mm                 |
| Pro Ø závitového oka       | 90 mm                 |
| Norma                      | EN 22568              |