

HOLEX®
Držák závitového oka, Pro Ø závitového oka × výška: 90X36 mm

Údaje o objednávce

Číslo objednávky	149300 90X36
GTIN	4045197857200
Třída artiklu	12L

Popis
Provedení:

Ocelové rukojeti pozinkované a s možností odšroubování. S 5 upínacími šrouby pro upevnění závitového oka. **Do vel. 65×25** z tlakové zinkové litiny, **od vel. 75×20** z oceli.

Použití:

Pro přímé upnutí uzavřeného a naříznutého závitového oka dle EN 22568.

Norma: EN 22568

Závit metrický: M45 – M52

Závit metrický jemný: M45×3 – M52×3

Závit UNC: 1.3/4" – 2"

Závit Whitworthův: 1.3/4" – 2"

Celková délka: 900 mm

Technický popis

Závit UNC	1.3/4 – 2 palec
Výška	36 mm
Celková délka	900 mm
Závit Whitworthův	1.3/4 – 2 palec
Pro Ø závitového oka	90 mm
Závit metrický jemný	M45×3 – M52×3
Závit metrický	M45 – M52
Norma	EN 22568

