

HOLEX®**Držák závitového oka, Pro Ø závitového oka × výška: 105X22 mm****Údaje o objednávce**

Číslo objednávky	149300 105X22
GTIN	4045197857217
Třída artiklu	12L

Popis**Provedení:**

Ocelové rukojeti pozinkované a s možností odšroubování. S 5 upínacími šrouby pro upevnění závitového oka. **Do vel. 65×25** z tlakové zinkové litiny, **od vel. 75×20** z oceli.

Použití:

Pro přímé upnutí uzavřeného a naříznutého závitového oka dle EN 22568.

Norma: EN 22568

Závit metrický jemný: M55×2 – M65×2

Závit Whitworthův trubkový: G2" – G2.1/4"

Celková délka: 930 mm

Technický popis

Celková délka	930 mm
Výška	22 mm
Pro Ø závitového oka	105 mm
Závit metrický jemný	M55×2 – M65×2
Závit Whitworthův trubkový	G2 – G2.1/4 palec
Norma	EN 22568