

Nastavovací kroužek s mezirozměrem, Typ: E**Údaje o objednávce**

Artikové číslo	484035 E
GTIN	4045197212450
Třída artiklu	48B

Popis**Provedení:**

Nastavovací kroužky z prvotřídní kalibrační oceli, kalené, zbavené pnutí, broušené a jemně lapované. **Nastavovací kroužky jsou popsány skutečným rozměrem.** Výrobní tolerance pro vrtání je JS4.

Norma:

Nach **DIN 2250 C.**

Upozornění:

Typ s označením velikosti popisuje jmenovitý rozměr v milimetrech (mm).

Typ A = 3,001 – 3,499

Typ B = 3,501 – 14,999

Typ C = 15,001 – 19,999

Typ D = 20,001 – 24,999

Typ E = 25,001 – 31,999

Typ F = 32,001 – 39,999

Typ G = 40,001 – 49,999

Typ H = 50,001 – 59,999

Typ I = 60,001 – 69,999

Typ J = 70,001 – 79,999

Typ K = 80,001 – 89,999

Typ L = 90,001 – 99,999

Zadejte přesný jmenovitý Ø.

Vložené kroužky jsou pouze nastavovací kroužky s **rozměry v desetinných číslech!**

Hladký (rovný) Ø viz č. 484030 nebo na poptávku.

Příklad objednávky Ø 10,002: č. 484035 B 10,002.

Keramické nastavovací kroužky s milimetrovými rozměry na poptávku.

Technický popis

Jmenovitý rozměr	25,001 - 31,999 mm
Toleranční pole	JS
Norma	DIN 2250 C
Materiál	kalibrační ocel
Výrobní tolerance otvoru	JS4
Kvalita	4
Kalibrování	L7
Druh produktu	Nastavovací kroužek

Služby

KalibrováníNastavovací kroužek Maximální Ø 50 mm	028400 50
Kalibrace DAkkSNastavovací kroužek Maximální Ø 50 mm	028470 50