


**HOLEX****Brusný váleček válcový (A) zrna 80 střední, Ø brusného válečku×délka brusného válečku: 13X38mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	553880 13X38
GTIN	4045197524546
Třída artiklu	52E

**Popis****Provedení:**

Brusné válečky sestávají z navinuté brusné tkaniny **normální korund (A)**.

Válcový tvar.

**Vhodné pro:**

Nosič brusných válečků č. 553835.

**Vhodné pro:**

Nosiče Ø upínače × celková délka: 3×70

**Technický popis**

Zrnitost	80
Ø brusných válečků	13 mm
Délka brusných válečků	38 mm
Maximální počet otáček	26000 min <sup>-1</sup>
Stupeň jemnosti	střední
Brusivo	Normální korund
Zkratka brusiva	A
Tvar brusných válečků	válcová
Druh produktu	Brusný váleček

## Údaje o uživateli

	Použití	V <sub>c</sub>	Kód ISO
Al Mg	vhodný		
Ocel < 900 N/mm	vhodný		
Ocel < 1400 N/mm	vhodný		
Ocel < 55 HRC	vhodný		
Ocel < 60 HRC	omezené použití		
INOX	omezené použití		
GG(G)	omezené použití		
CuZn	vhodný		
Plasty, GFK	vhodný		
Dřevo	omezené použití		
suché	vhodný		

## Příslušenství

Nosič brusných válečků Ø stopky 6 mm Ø  
upínačexcelková délka 3X70 mm

553835 3X70