

**Prodloužení, Vnitřní a vnější □: 4,9mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	149400 4,9
GTIN	4045197857293
Třída artiklu	12L

Popis**Provedení:**

Kalené a poniklované. Vnější a vnitřní čtyřhran shodné velikosti.

Použití:

Pro prodloužení krátkých závitníků (např. DIN 351 / 352 / 2181 / 5157), ručních výstružníků a jiných nástrojů se čtyřhrannou stopkou.

Upozornění:

Prodloužení pro strojní závitníky se stopkou, např. dle DIN 371 / 374 / 376, viz č. **338400**.

Technický popis

Vnitřní a vnější Ø	4,9 mm
Celková délka	110 mm
Pro metrický závitník DIN 352	M4,5 – M8
Ø D	11 mm
Norma	DIN 377
Druh produktu	Prodloužení