

**Prodloužení, Vnitřní a vnější  $\square$ : 12mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	149400 12
GTIN	4045197857378
Třída artiklu	12L

**Popis****Provedení:**

Kalené a poniklované. Vnější a vnitřní čtyřhran shodné velikosti.

**Použití:**

Pro prodloužení krátkých závitníků (např. DIN 351 / 352 / 2181 / 5157), ručních výstružníků a jiných nástrojů se čtyřhrannou stopkou.

**Upozornění:**

Prodloužení pro strojní závitníky se stopkou, např. dle DIN 371 / 374 / 376, viz č. **338400**.

**Technický popis**

$\varnothing$ D	25 mm
Pro metrický závitník DIN 352	M20
Vnitřní a vnější $\varnothing$	12 mm
Celková délka	155 mm
Norma	DIN 377
Druh produktu	Prodloužení