

**Strojní závitník extra dlouhý HSS-E-PM 6HX, TiCN, M: M4****Údaje o objednávce**

Číslo objednávky	134666 M4
GTIN	4045197854292
Třída artiklu	11H

Popis**Provedení:**

Povlak TiCN, pro zvlášť vysoké nároky na tvrdost a houževnatost.

≤ **M10**: Stopka **dle DIN 371**;

≥ **M12**: Stopka **dle DIN 376**.

S prodlouženou stopkou.

Výhoda:

Vhodné **zejména pro řezání závitů na obtížně přístupných místech.**

Druh závitů: M

Řezný materiál: HSS E PM

Norma: Výrobní norma

Toleranční třída: ISO 2X 6HX

Stoupání závitů: 0,7 mm

Celková délka $L_{celk.}$: 126 mm

Stopka \varnothing : 4,5 mm

Stopka 4hran: 3,4 mm

Otvor pod závit \varnothing : 3,3 mm

Technický popis

Celková délka $L_{celk.}$	126 mm
Otvor pod závit \varnothing	3,3 mm
Řezný materiál	HSS E PM
Toleranční třída	ISO 2X 6HX
Počet břitů Z	3
Náběhový úhel	50 stupeň

Stopka 4hran	3,4 mm
Počet drážek na třísky	3
Stopka Ø	4,5 mm
Norma	Výrobní norma
Závit Ø	4 mm
Stoupání závitu	0,7 mm
Hloubka závitu	12 mm
Druh závitu	M
Rozměr závitu	M4
Povlak	TiCN
Vrcholový úhel	60 stupeň
Norma závitů	DIN 13
Tvar náběhu	C
Úhel sklonu šroubovice	45 stupeň
Stopka	Válcová stopka s h9
vnitřní chlazení	ne
Použití při způsobu vrtání	Do 3xD při slepém otvoru
Směr řezu	pravý
Typ nástroje na závity	Strojní závitník pro dynamické obrábění
Barevný kroužek	modrá