

**TK odjehlovač hran 90°, bez povlaku, Ø h6 DC: 10mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	208097 10
GTIN	4045197858689
Třída artiklu	12X

Popis**Provedení:**Tolerance: **Rožměr S = ±0,1 mm, úhel špičky ±10 úhlových minut.****Použití:**Velmi vhodný pro **srážení** a **začišťování** hran obrobků a pro **konturovací práce**.**Technický popis**

Stopka	DIN 6535 HA s h6
Celková délka L	67 mm
Počet zubů Z	4
Ø stopky D _s	10 mm
Rožměr s	7 mm
Posuv f _z v oceli < 900 N/mm ²	0,05 mm
Ø břitu D _c	10 mm
Rohový úhel čela	45 stupeň
Fazetkové frézování	45 stupeň
Povlak	bez povlaku
Řezný materiál	TK
Norma	Výrobní norma
Typ	N

Tolerance jmenovitý Ø	h6
Směr přísluvu	Horizontální a šikmý
Úhel hrotu kuželového záhlubníku	90 stupeň
Vnitřní chlazení	ne
Tolerance stopky	h6
Barevný kroužek	bez
Druh produktu	Odjehlovače

Údaje o uživateli

	Použití	V _c	Kód ISO
Hliník, plasty	vhodný	180 m/min	N
Hliník (krátké třísky)	vhodný	140 m/min	N
Al > 10% Si	vhodný	105 m/min	N
Ocel < 500 N/mm ²	vhodný	70 m/min	P
Ocel < 750 N/mm ²	vhodný	60 m/min	P
Ocel < 900 N/mm	vhodný	55 m/min	P
Ocel < 1100 N/mm ²	vhodný	35 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	vhodný	40 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	vhodný	30 m/min	M
GG(G)	vhodný	55 m/min	K
Uni	vhodný		
mokrý max.	vhodný		
mokrý min.	omezené použití		
Vzduch	omezené použití		

Služby

Broušení stopky Typ HB	129100 HB
------------------------	-----------