

Garant**TK odjehlovač hran 60°, bez povlaku, Ø h6 DC: 3mm**

Údaje o objednávce

| | |
|----------------|---------------|
| Artikové číslo | 208125 3 |
| GTIN | 4045197858887 |
| Třída artiklu | 11X |

Popis

Provedení:

Tolerance: **Rozměr S = ±0,1 mm, úhel špičky ±10 úhlových minut.**

Se speciálním úhlem šroubovice, měkký řez.

Použití:

Velmi vhodný pro **srážení** a **začišťování** hran obrobků a pro **konturovací práce**.

Technický popis

| | |
|---|------------------|
| Posuv f_z v oceli < 900 N/mm ² | 0,01 mm |
| Stopka | DIN 6535 HA s h6 |
| Počet zubů Z | 3 |
| Celková délka L | 50 mm |
| Ø stopky D_s | 3 mm |
| Rozměr s | 2,9 mm |
| Ø břitu D_c | 3 mm |
| Rohový úhel čela | 60 stupeň |
| Fazetkové frézování | 30 stupeň |
| Povlak | bez povlaku |
| Řezný materiál | TK |
| Norma | Výrobní norma |
| Typ | N |

| | |
|----------------------------------|----------------------|
| Tolerance jmenovitý Ø | h6 |
| Směr přísuvu | Horizontální a šikmý |
| Úhel hrotu kuželového záhlubníku | 60 stupeň |
| Vnitřní chlazení | ne |
| Tolerance stopky | h6 |
| Barevný kroužek | bez |
| Druh produktu | Odjehlovače |

Údaje o uživateli

| | Použití | V _c | Kód ISO |
|-------------------------------|-----------------|----------------|---------|
| Hliník, plasty | vhodný | 180 m/min | N |
| Hliník (krátké třísky) | vhodný | 140 m/min | N |
| Al > 10% Si | vhodný | 105 m/min | N |
| Ocel < 500 N/mm ² | vhodný | 70 m/min | P |
| Ocel < 750 N/mm ² | vhodný | 60 m/min | P |
| Ocel < 900 N/mm | vhodný | 55 m/min | P |
| Ocel < 1100 N/mm ² | vhodný | 35 m/min | P |
| INOX < 900 N/mm ² | vhodný | 40 m/min | M |
| INOX > 900 N/mm ² | vhodný | 30 m/min | M |
| GG(G) | vhodný | 55 m/min | K |
| Uni | vhodný | | |
| mokrý max. | vhodný | | |
| mokrý min. | omezené použití | | |
| Vzduch | omezené použití | | |