

**Brusné pouzdro (CER) zrno 60 střední, Ø pouzdra×šířka pouzdra: 30X30mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	553795 30X30
GTIN	4027497456222
Třída artiklu	53L

**Popis****Provedení:**

**Brusné pouzdro je přidržováno roztažením gumového tělesa při vysokých otáčkách.**

Pouzdro lze použít v celé jeho šířce, neklouže a lze jej rychle a snadno vyměnit (navinutím/odvinutím ve směru drážek). Kompatibilní pouze s přebroušenými systémy nosičů brusných pouzder.

Z materiálu odolného proti roztržení, plně vázaného syntetickou pryskyřicí s dlouhou životností a dobrou přilnavostí zrna. Nevhodné pro použití s chladicími mazacími médii.

Keramické zrno (**CER**).

**Použití:**

Brusná pouzdra jsou používána převážně pro plošné broušení, které vyžaduje vyšší úběr materiálu i na hranách.

**Vhodné pro:**

Nosič brusných pouzder č. 553600.

**Technický popis**

Ø pouzder	30 mm
Šířka pouzdra	30 mm

Zrnitost	60
Stupeň jemnosti	střední
Brusivo	Keramické zrno
Zkratka brusiva	Keramické
Tvar pouzdra	válcová
Druh produktu	Brusné pouzdro

## Údaje o uživateli

	Použití	V <sub>c</sub>	Kód ISO
Ocel < 900 N/mm	omezené použití		
Ocel < 1400 N/mm	vhodný		
Ocel < 55 HRC	vhodný		
Ocel < 60 HRC	vhodný		
Ocel < 67 HRC	vhodný		
INOX	vhodný		
Ti	vhodný		
GG(G)	vhodný		
CuZn	vhodný		
Plasty, GFK	vhodný		
Dřevo	vhodný		
suché	vhodný		

## Příslušenství

Nosič brusných pouzder drážkovaný, Ø stopky 6 mm Ø  
hlavy×délka hlavy 30X30 mm

553600 30X30