

**Garant****TK odjehlovač hran 30°, bez povlaku, Ø h6 DC: 6mm**

## Údaje o objednávce

Artikové číslo	208150 6
GTIN	4045197859228
Třída artiklu	11X

## Popis

### Provedení:

Tolerance: **Rozměr S = ±0,1 mm, úhel špičky ±10 úhlových minut.**

Se speciálním úhlem šroubovice, měkký řez.

### Použití:

Velmi vhodný pro **srážení** a **začišťování** hran obrobků a pro **konturovací práce**.

## Technický popis

Posuv $f_z$ v oceli < 900 N/mm <sup>2</sup>	0,03 mm
Ø břitu $D_c$	6 mm
Počet zubů Z	4
Stopka	DIN 6535 HA s h6
Rozměr s	11,2 mm
Celková délka L	57 mm
Ø stopky $D_s$	6 mm
Rohový úhel čela	75 stupeň
Fazetkové frézování	15 stupeň
Povlak	bez povlaku
Řezný materiál	TK
Norma	Výrobní norma
Typ	N

Tolerance jmenovitý Ø	h6
Směr přísluvu	horizontální a šikmý
Úhel hrotu kuželového záhlubníku	30 stupeň
Vnitřní chlazení	ne
Tolerance stopky	h6
Barevný kroužek	bez
Druh produktu	Odjehlovače

### Údaje o uživateli

	Použití	V <sub>c</sub>	Kód ISO
Hliník, plasty	vhodný	180 m/min	N
Hliník (krátké třísky)	vhodný	140 m/min	N
Al > 10% Si	vhodný	105 m/min	N
Ocel < 500 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	70 m/min	P
Ocel < 750 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	60 m/min	P
Ocel < 900 N/mm	vhodný	55 m/min	P
Ocel < 1100 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	35 m/min	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	40 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	30 m/min	M
GG(G)	vhodný	55 m/min	K
Uni	vhodný		
mokrý max.	vhodný		
mokrý min.	omezené použití		
Vzduch	omezené použití		

### Služby

Broušení stopky Typ HB	129100 HB
------------------------	-----------