

HOLEX**Brusný váleček kónický (A) zrno 150 jemný, Ø brusného válkečku×délka brusného válečku: 10X25mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	553895 10X25
GTIN	4045197524645
Třída artiklu	52E

Popis**Provedení:**

Brusné válečky sestávají z navinuté brusné tkaniny

normální korund (A).

Kónický tvar pro zúžená místa.

Vhodné pro:

Nosič brusných válečků č. 553835.

Vhodné pro:

Nosiče Ø upínače × celková délka: 3×63

Technický popis

Zrnitost	150
Ø brusných válečků	10 mm
Délka brusných válečků	25 mm
Maximální počet otáček	26000 min ⁻¹
Stupeň jemnosti	jemné
Brusivo	Normální korund
Zkratka brusiva	A
Tvar brusných válečků	kónický

Druh produktu

Brusný váleček

Údaje o uživateli

	Použití	V_c	Kód ISO
Al Mg	vhodný		
Ocel < 900 N/mm	vhodný		
Ocel < 1400 N/mm	vhodný		
Ocel < 55 HRC	vhodný		
Ocel < 60 HRC	omezené použití		
INOX	omezené použití		
GG(G)	omezené použití		
CuZn	vhodný		
Plasty, GFK	vhodný		
Dřevo	omezené použití		
suché	vhodný		

PříslušenstvíNosič brusných válečků Ø stopky 6 mm Ø
upínač x celková délka 3X63 mm

553835 3X63