

Garant**TK fréza levotočivá spirála, bez povlaku, Ø h10 DC: 10mm**

Údaje o objednávce

Artikové číslo	209305 10
GTIN	4045197859495
Třída artiklu	11X

Popis

Provedení:Speciální geometrie **pro obrábění plastů.****Velký prostor pro třísky a jejich snadné odvádění.**

Levá spirála, pravořezná.

Použití:Určená pro frézování **plastů, zapichování a frézování kontur.****Upozornění:****Následný produkt pro č. 209315.**

Technický popis

Směr přísuvu	horizontální, šikmý a vertikální
Ø břitu D_c	10 mm
Počet zubů Z	1
Stopka	DIN 6535 HA s h5
Posuv f_z pro frézování drážek v PMMA	0,04 mm
Nepodepřená délka L_1 včetně uvolnění	32 mm
Tolerance jmenovitý Ø	h10
Ø stopky D_s	10 mm
Celková délka L	75 mm
Uvolňovací Ø D_1	9,8 mm
Délka břitu L_c	25 mm

Úhel sklonu šroubovice	23 stupeň
Rohový úhel čela	90 stupeň
Povlak	bez povlaku
Řezný materiál	TK
Norma	výrobní norma
Typ	W
Šířka záběru a_e při operaci frézování	Plná drážka hloubka řezu $1 \times D$
Vnitřní chlazení	ne
Barevný kroužek	žlutá
Druh produktu	Rohová fréza

Údaje o uživateli

	Použití	V_c	Kód ISO
Alu	omezené použití	180 m/min	N
Hliník (krátké třísky)	omezené použití	140 m/min	N
Al > 10% Si	omezené použití	105 m/min	N
PMMA Akryl	vhodný	190 m/min	N
PE-HD	vhodný	140 m/min	N
PA 66	vhodný	160 m/min	N
PEEK	vhodný	140 m/min	N
PF 31	vhodný	120 m/min	N
Honeycomb sendvič	omezené použití	180 m/min	N
Cu	vhodný	150 m/min	N
CuZn	omezené použití	180 m/min	N
mokrý max.	vhodný		
suché	omezené použití		
Vzduch	vhodný		

