

**Garant****TK vrták aramid, bez povlaku, Ø DC h6: 5mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	121230 5
GTIN	4045197472007
Třída artiklu	11Y

**Popis****Provedení:**

**Speciální geometrie** pro bezpečné vrtání aramidových plastů (polyamidů) a aramidových vláken, včetně termo- a duroplastů.

**Upozornění:**

Délka drážky pro třísky  $L_c = L_2 + 1,5 \times D_c$ .

**Technický popis**

Délka drážky pro třísky $L_c$	26 mm
Počet břitů Z	2
Posuv f v AFK	0,05 mm/ot,
Jmenovitý Ø $D_c$	5 mm
Tolerance stopky	h6
Tolerance jmenovitý Ø	h6
Ø stopky $D_s$	5 mm
Celková délka L	62 mm
Norma	Výrobní norma
Doporučená maximální hloubka vrtání $L_2$	18,5 mm
Povlak	bez povlaku
Řezný materiál	TK
Provedení	4xD

Stopka	Válcová stopka s h6
Otočení vrtáku	Pro aramidy
Vnitřní chlazení	ne
Barevný kroužek	bez
Druh produktu	Spirálový vrták

### Údaje o uživateli

	Použití	$V_c$	Kód ISO
PE-HD	omezené použití	140 m/min	N
PA 66	omezené použití	130 m/min	N
PEEK	omezené použití	120 m/min	N
PF 31	omezené použití	100 m/min	N
AFK Aramid	vhodný	110 m/min	N
Honeycomb sendvič	omezené použití	120 m/min	N
suché	vhodný		
Vzduch	vhodný		