

HOLEX**Dělicí kotouč HOLEX Pro „2 v 1“, Ø kotouče: 178mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	563500 178
GTIN	4045197593160
Třída artiklu	52M

Popis**Provedení:****Univerzální dělicí kotouč na ocel a INOX.**

Pohodlné a stabilní řezání.

Použití:Pro volné dělení pomocí pneumatických a elektrických úhlových brusek s maximální rychlostí řezu 80 m/s v_c.**Specifikace:****A30Q-BF.****Upozornění:**

Tloušťka kotouče by měla činit nejméně 20 % tloušťky děleného materiálu.

Technický popis

Ø otvoru	22,23 mm
Maximální počet otáček	8500 min ⁻¹
Popis tvaru	přímý
Tvar	41

Šířka kotouče	2,5 mm
Specifikace	A30Q-BF
Ø kotouče	178 mm
Pro tloušťky materiálů	7,5 - 12,5 mm
Zkratka brusiva	A
Podíl železa, síry a chlóru	< 0,1 %
Doporučený úhel nastavení	90 stupeň
Optimalizováno pro materiál	INOX
Optimalizováno pro materiál	ocel
Pohonný agregát	Úhlová bruska
Maximální obvodová rychlost	80 m/s
Druh produktu	Dělicí kotouč

Údaje o uživateli

	Použití	V _c	Kód ISO
Ocel < 900 N/mm	vhodný		
Ocel < 1400 N/mm	vhodný		
Ocel < 55 HRC	vhodný		
Ocel < 60 HRC	vhodný		
Ocel < 67 HRC	omezené použití		
INOX	omezené použití		
Ti	omezené použití		
GG(G)	omezené použití		
suché	vhodný		

Příslušenství

Upínací příruba, pár Ø příruby 76 mm

563990 76