

**Garant****Technická fréza Z1 – hrubé, TK, Typ: G1225****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	540600 G1225
GTIN	4045197155870
Třída artiklu	51D

**Popis****Provedení:**

stopka Ø 6 mm.

Technické frézy **GARANT** jsou vyráběny výlučně na nejmodernějších CNC strojích z vysoce výkonných druhů tvrdokovů s vysokou houževnatostí a nejvyšší stabilitou řezných hran. Pokud je průměr hlavy větší než průměr stopky, je stopka z oceli, v ostatních případech je rovněž z tvrdokovu. **Tvar ostrý oblouk** (SPG).

**Použití:**

Použití jak v ručních bruskách, tak i průmyslových robotech na téměř všechny druhy materiálů. K odstraňování otřepů, odhraňování, čištění, opracování svarových švů a ploch.

**Technický popis**

Celková délka	65 mm
Jemnost ozubení	hrubý
Ø hlavy	12 mm
Popis tvaru	Ostrý oblouk
Zkratka ozubení	Z1
Tvar	G1225
Ø stopky	6 mm
Délka hlavy	25 mm
Řada	Ozubení Z1
Řezný materiál	TK

Druh produktu

Technická fréza

**Údaje o uživateli**

	<b>Použití</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>Kód ISO</b>
Al Mg	omezené použití		
Ocel < 900 N/mm	omezené použití		
GG(G)	omezené použití		
CuZn	omezené použití		
Plasty, GFK	omezené použití		
Dřevo	omezené použití		