



Dělicí kotouč Basic* 2 v 1, Ø kotouče: 178mm



Údaje o objednávce

Artikové číslo	563600 178
GTIN	9003172230009
Třída artiklu	53T

Popis

Provedení:

Univerzální dělicí kotouče pro dělení profilů, trubek, atd. **Specifikace A30BF.**

Technický popis

Šířka kotouče	3 mm
Ø otvoru	22,23 mm
Popis tvaru	přímý
Maximální počet otáček	8500 min ⁻¹
Specifikace	A30BF
Ø kotouče	178 mm
Pro tloušťky materiálů	9 - 15 mm
Zkratka brusiva	A
Podíl železa, síry a chlóru	< 0,1 %

Doporučený úhel nastavení	90 stupeň
Optimalizováno pro materiál	INOX
Optimalizováno pro materiál	ocel
Pohonný agregát	Úhlové brusky
Maximální obvodová rychlost	80 m/s
Druh produktu	Dělicí kotouč

Údaje o uživateli

	Použití	V _c	Kód ISO
Ocel < 900 N/mm	vhodný		
Ocel < 1400 N/mm	vhodný		
Ocel < 55 HRC	vhodný		
Ocel < 60 HRC	vhodný		
Ocel < 67 HRC	vhodný		
INOX	omezené použití		
Ti	omezené použití		
GG(G)	omezené použití		
Plasty, GFK	omezené použití		
suché	vhodný		