

Garant**90° tangenciální vysoce výkonná rohová fréza GARANT Power Tang, s otvorem, Ø D / Zef: 50/4mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	215126 50/4
GTIN	4045197861498
Třída artiklu	210

Popis**Provedení:**

Maximální stabilita díky tangenciálně uspořádaným vyměnitelným destičkám. Vysoké hodnoty posuvu pro maximální objem odebraného materiálu za čas na základě optimální stability vyměnitelných destiček ve směru obrábění.

Upozornění:

Použijte momentový šroubovák GARANT TQ č. **211750 vel. 3,0** s čepelí č. **674252 vel. 15IP**.

Technický popis

Ø břitu D_c	50 mm
Vhodná vyměnitelná břitová destička	LO.. 130708
Celková délka $L_{celk.}$	80 mm
Maximální hloubka řezu $a_{p max}$	59 mm
Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky	219882 (15IP; 3,0 Nm)
Upínací otvor Ø	27 mm
Efektivní počet břitů Z_{eff}	4

Řada	Power Tang
Počet vyměnitelných břitových destiček	20
Provedení stopky	s otvorem
Úhel nastavení κ	90 stupeň
Použití frézy	rohové frézování
Dělení břitů	nestejný
Vnitřní chlazení	ano
Výměna nástroje	PowerCard
Druh produktu	Rohová fréza

Příslušenství

Momentový šroubovák, pevně nastavený Nastavený utahovací moment 3,0 Nm	211750 3,0
Sada šroubů pro vyměnitelné destičky 10dílná	219882
PrecisionBit pro šrouby Torx Plus®, 1/4 palce E 6,3 Profil Torx Plus® 15IP	674252 15IP