

**Soustružnický držák, pravý, Velikost stopky / destičky: 25/12mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	250006 25/12
GTIN	4045197861542
Třída artiklu	21T

**Technický popis**

Celková délka L	150 mm
Délka hlavy L <sub>1</sub>	33 mm
Vhodná vyměnitelná břitová destička	CN.. 1204..
Velikost destiček	12 mm
Upínka	259038 4
Podložka	259031 22
Velikost stopky	25 mm
Šroub pro podložku	259025 6
Šroub pro upínací příložku	259021 1
ISO kód držáku	MCLNR/L 2525M12
Funkční šířka L <sub>4</sub>	32 mm
Norma	Výrobní norma
Způsob použití	pravý
Vnitřní chlazení	ne
Úhel nastavení κ	95 stupeň
Použití	Čelní soustružení

Použití	Podélné soustružení vnější
Druh produktu	Soustružnický držák

## Příslušenství

Upínka Typ 4	259038 4
PrecisionBit pro šrouby Torx®, 1/4 palce E 6,3 Profil Torx® TX15	674248 TX15
Podložka Typ 22	259031 22
Šroubek pro podložku Typ 6	259025 6
Šroub pro upínku Typ 1	259021 1
Momentový šroubovák se stupnicí, upínání vyměnitelné čepele Maximální utahovací moment 500 cNm	659957 500