

Garant**Soustružnický držák, pravý, Velikost stopky / destičky: 32/12mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	250006 32/12
GTIN	4045197861559
Třída artiklu	21T

Technický popis

Podložka	259031 22
Vhodná vyměnitelná břitová destička	CN.. 1204..
Velikost stopky	32 mm
Funkční šířka L ₄	40 mm
ISO kód držáku	MCLNR/L 3232P12
Šroub pro podložku	259025 6
Upínka	259038 4
Velikost destiček	12 mm
Celková délka L	170 mm
Šroub pro upínací příložku	259021 1
Délka hlavy L ₁	34 mm
Norma	Výrobní norma
Způsob použití	pravý
Vnitřní chlazení	ne
Úhel nastavení κ	95 stupeň
Použití	Čelní soustružení

Použití	Podélné soustružení vnější
Druh produktu	Soustružnický držák

Příslušenství

Upínka Typ 4	259038 4
Podložka Typ 22	259031 22
Šroub pro upínku Typ 1	259021 1
PrecisionBit pro šrouby Torx®, 1/4 palce E 6,3 Profil Torx® TX15	674248 TX15
Šroubek pro podložku Typ 6	259025 6
Momentový šroubovák se stupnicí, upínání vyměnitelné čepele Maximální utahovací moment 500 cNm	659957 500