

Garant**Soustružnický držák, pravý, Velikost stopky / destičky: 25/16mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	250006 25/16
GTIN	4045197861566
Třída artiklu	21T

Technický popis

Upínka	259038 4
Šroub pro upínací příložku	259021 1
Délka hlavy L ₁	33 mm
Funkční šířka L ₄	32 mm
Podložka	259031 23
Velikost destiček	16 mm
Velikost stopky	25 mm
Celková délka L	150 mm
Vhodná vyměnitelná břitová destička	CN.. 1606..
ISO kód držáku	MCLNR/L 2525M16
Šroub pro podložku	259025 7
Norma	Výrobní norma
Způsob použití	pravý
Vnitřní chlazení	ne
Úhel nastavení κ	95 stupeň
Použití	Čelní soustružení

Použití	Podélné soustružení vnější
Druh produktu	Soustružnický držák

Příslušenství

Šroub pro upínku Typ 1	259021 1
Upínka Typ 4	259038 4
PrecisionBit pro šrouby Torx®, 1/4 palce E 6,3 Profil Torx® TX15	674248 TX15
Šroubek pro podložku Typ 7	259025 7
Podložka Typ 23	259031 23
Momentový šroubovák se stupnicí, upínání vyměnitelné čepele Maximální utahovací moment 500 cNm	659957 500