

**Soustružnický držák, pravý, Velikost stopky / destičky: 32/16mm****Údaje o objednávkce**

Artikové číslo	250006 32/16
GTIN	4045197861573
Třída artiklu	21T

**Technický popis**

Podložka	259031 23
Velikost destiček	16 mm
Vhodná vyměnitelná břitová destička	CN.. 1606..
Délka hlavy L <sub>1</sub>	34 mm
Šroub pro podložku	259025 7
Velikost stopky	32 mm
ISO kód držáku	MCLNR/L 3232P16
Celková délka L	170 mm
Upínka	259038 4
Funkční šířka L <sub>4</sub>	40 mm
Šroub pro upínací příložku	259021 1
Norma	Výrobní norma
Způsob použití	pravý
Vnitřní chlazení	ne
Úhel nastavení κ	95 stupeň
Použití	Čelní soustružení

Použití	Podélné soustružení vnější
Druh produktu	Soustružnický držák

## Příslušenství

Upínka Typ 4	259038 4
PrecisionBit pro šrouby Torx®, 1/4 palce E 6,3 Profil Torx® TX15	674248 TX15
Podložka Typ 23	259031 23
Šroub pro upínku Typ 1	259021 1
Šroubek pro podložku Typ 7	259025 7
Momentový šroubovák se stupnicí, upínání vyměnitelné čepele Maximální utahovací moment 500 cNm	659957 500