

Soustružnický držák, levý, Velikost stopky / destičky: 20/12mm**Údaje o objednávce**

Artikové číslo	250007 20/12
GTIN	4045197861597
Třída artiklu	21T

Technický popis

Velikost stopky	20 mm
Délka hlavy L ₁	28 mm
Velikost destiček	12 mm
Upínka	259038 4
Vhodná vyměnitelná břitová destička	CN.. 1204..
Šroub pro upínací příložku	259021 1
ISO kód držáku	MCLNR/L 2020K12
Funkční šířka L ₄	25 mm
Celková délka L	125 mm
Šroub pro podložku	259025 6
Podložka	259031 22
Norma	Výrobní norma
Způsob použití	levý
Vnitřní chlazení	ne
Úhel nastavení κ	95 stupeň
Použití	Čelní soustružení

Použití	Podélné soustružení vnější
Druh produktu	Soustružnický držák

Příslušenství

Upínka Typ 4	259038 4
PrecisionBit pro šrouby Torx®, 1/4 palce E 6,3 Profil Torx® TX15	674248 TX15
Šroub pro upínku Typ 1	259021 1
Šroubek pro podložku Typ 6	259025 6
Podložka Typ 22	259031 22
Momentový šroubovák se stupnicí, upínání vyměnitelné čepele Maximální utahovací moment 500 cNm	659957 500