

Garant**Soustružnický držák, levý, Velikost stopky / destičky: 25/16mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	250007 25/16
GTIN	4045197861627
Třída artiklu	21T

Technický popis

Vhodná vyměnitelná břitová destička	CN.. 1606..
Šroub pro upínací příložku	259021 1
Celková délka L	150 mm
Velikost stopky	25 mm
Šroub pro podložku	259025 7
Podložka	259031 23
Funkční šířka L ₄	32 mm
Velikost destiček	16 mm
Upínka	259038 4
ISO kód držáku	MCLNR/L 2525M16
Délka hlavy L ₁	33 mm
Norma	Výrobní norma
Způsob použití	levý
Vnitřní chlazení	ne
Úhel nastavení κ	95 stupeň
Použití	Čelní soustružení

Použití	Podélné soustružení vnější
Druh produktu	Soustružnický držák

Příslušenství

Podložka Typ 23	259031 23
PrecisionBit pro šrouby Torx®, 1/4 palce E 6,3 Profil Torx® TX15	674248 TX15
Šroubek pro podložku Typ 7	259025 7
Šroub pro upínku Typ 1	259021 1
Upínka Typ 4	259038 4
Momentový šroubovák se stupnicí, upínání vyměnitelné čepele Maximální utahovací moment 500 cNm	659957 500