

**Garant****Soustružnický držák, pravý, Velikost stopky / destičky: 16/11mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	250612 16/11
GTIN	4045197861702
Třída artiklu	21T

**Technický popis**

Šroubek klínku	259018 6
Podložka	259031 7
Sada pružinových kolíků	259047 3
Délka hlavy L <sub>1</sub>	25 mm
Velikost stopky	16 mm
ISO kód držáku	PDNNR/L 1616H11
Lomená páka	259015 7
Velikost destiček	11 mm
Celková délka L	100 mm
Sada pružin	259044 4
Funkční šířka L <sub>4</sub>	8 mm
Vhodná vyměnitelná břitová destička	DN.. 1104..
Řada	QuickTurn
Norma	Výrobní norma
Způsob použití	pravý
Vnitřní chlazení	ne

Úhel nastavení k	63 stupeň
Použití	Podélné soustružení vnější
Použití	Čelní soustružení
Použití	Podélné soustružení vnější
Druh produktu	Soustružnický držák

## Příslušenství

Lomená páka Typ 7	259015 7
PrecisionBit pro 6hran, 1/4 palce E 6,3 6hran 2,5 mm	674242 2,5
Sada pružinových kolíků 10dílná Typ 3	259047 3
Sada pružin 10dílná Typ 4	259044 4
Podložka Typ 7	259031 7
Šroubek klínku Typ 6	259018 6
Momentový šroubovák se stupnicí, upínání vyměnitelné čepele Maximální utahovací moment 500 cNm	659957 500