

**Garant****Soustružnický držák, pravý, Velikost stopky / destičky: 20/15mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	250612 20/15
GTIN	4045197861733
Třída artiklu	21T

**Technický popis**

Funkční šířka L <sub>4</sub>	12 mm
Délka hlavy L <sub>1</sub>	35 mm
Lomená páka	259015 8
Podložka	259031 28
Vhodná vyměnitelná břitová destička	DN.. 1506..
Sada pružinových kolíků	259047 2
Sada pružin	259044 2
Celková délka L	125 mm
ISO kód držáku	PDNNR/L 2020K15
Velikost destiček	15 mm
Velikost stopky	20 mm
Šroubek klínku	259018 7
Norma	Výrobní norma
Způsob použití	pravý
Vnitřní chlazení	ne
Úhel nastavení κ	63 stupeň

Použití	Podélné soustružení vnější
Použití	Čelní soustružení
Použití	Podélné soustružení vnější
Druh produktu	Soustružnický držák

### Příslušenství

Lomená páka Typ 8	259015 8
Sada pružin 10dílná Typ 2	259044 2
Sada pružinových kolíků 10dílná Typ 2	259047 2
Šroubek klínku Typ 7	259018 7
Podložka Typ 28	259031 28
PrecisionBit pro 6hran, 1/4 palce E 6,3 6hran 3 mm	674242 3
Momentový šroubovák se stupnicí, upínání vyměnitelné čepě Maximální utahovací moment 500 cNm	659957 500