

Garant**Soustružnický držák, pravý, Velikost stopky / destičky: 32/15mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	250612 32/15
GTIN	4045197861757
Třída artiklu	21T

Technický popis

Sada pružin	259044 2
Velikost stopky	32 mm
Velikost destiček	15 mm
Vhodná vyměnitelná břitová destička	DN.. 1506..
Délka hlavy L ₁	37 mm
Podložka	259031 28
Sada pružinových kolíků	259047 2
Funkční šířka L ₄	16,8 mm
Celková délka L	170 mm
Lomená páka	259015 8
ISO kód držáku	PDNNR/L 3232P15
Šroubek klínku	259018 7
Řada	QuickTurn
Norma	Výrobní norma
Způsob použití	pravý
Vnitřní chlazení	ne

Úhel nastavení k	63 stupeň
Použití	Podélné soustružení vnější
Použití	Čelní soustružení
Použití	Podélné soustružení vnější
Druh produktu	Soustružnický držák

Příslušenství

Šroubek klínku Typ 7	259018 7
Sada pružinových kolíků10dílná Typ 2	259047 2
Podložka Typ 28	259031 28
Lomená páka Typ 8	259015 8
Sada pružin10dílná Typ 2	259044 2
PrecisionBit pro 6hran, 1/4 palce E 6,3 6hran 3 mm	674242 3
Momentový šroubovákse stupnicí, upínání vyměnitelné čepule Maximální utahovací moment 500 cNm	659957 500