

**Soustružnický držák, levý, Velikost stopky / destičky: 16/11 mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	250613 16/11
GTIN	4045197861764
Třída artiklu	21T

**Technický popis**

Sada pružin	259044 4
Velikost stopky	16 mm
Podložka	259031 7
ISO kód držáku	PDNNR/L 1616H11
Velikost destiček	11 mm
Sada pružinových kolíků	259047 3
Lomená páka	259015 7
Vhodná vyměnitelná břitová destička	DN.. 1104..
Funkční šířka L <sub>4</sub>	8 mm
Celková délka L	100 mm
Šroubek klínku	259018 6
Délka hlavy L <sub>1</sub>	25 mm
Norma	Výrobní norma
Způsob použití	levý
Vnitřní chlazení	ne
Úhel nastavení κ	63 stupeň
Použití	Podélné soustružení vnější

Použití	Čelní soustružení
Použití	Podélné soustružení vnější
Druh produktu	Soustružnický držák

## Příslušenství

PrecisionBit pro 6hran, 1/4 palce E 6,3 6hran 2,5 mm	674242 2,5
Šroubek klínu Typ 6	259018 6
Lomená páka Typ 7	259015 7
Sada pružin 10dílná Typ 4	259044 4
Podložka Typ 7	259031 7
Sada pružinových kolíků 10dílná Typ 3	259047 3
Momentový šroubovák se stupnicí, upínání vyměnitelné čepele Maximální utahovací moment 500 cNm	659957 500