

Garant**Soustružnický držák, levý, Velikost stopky / destičky: 20/11 mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	250613 20/11
GTIN	4045197861771
Třída artiklu	21T

Technický popis

ISO kód držáku	PDNNR/L 2020K11
Sada pružin	259044 4
Velikost destiček	11 mm
Šroubek klínu	259018 6
Délka hlavy L ₁	25 mm
Funkční šířka L ₄	10 mm
Vhodná vyměnitelná břitová destička	DN.. 1104..
Lomená páka	259015 7
Sada pružinových kolíků	259047 3
Velikost stopky	20 mm
Celková délka L	125 mm
Podložka	259031 7
Řada	QuickTurn
Norma	Výrobní norma
Způsob použití	levý
Vnitřní chlazení	ne

Úhel nastavení k	63 stupeň
Použití	Podélné soustružení vnější
Použití	Čelní soustružení
Použití	Podélné soustružení vnější
Druh produktu	Soustružnický držák

Příslušenství

Sada pružin 10dílná Typ 4	259044 4
PrecisionBit pro 6hran, 1/4 palce E 6,3 6hran 2,5 mm	674242 2,5
Šroubek klínku Typ 6	259018 6
Podložka Typ 7	259031 7
Lomená páka Typ 7	259015 7
Sada pružinových kolíků 10dílná Typ 3	259047 3
Momentový šroubovák se stupnicí, upínání vyměnitelné čepele Maximální utahovací moment 500 cNm	659957 500