

**Soustružnický držák, levý, Velikost stopky / destičky: 20/15mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	250613 20/15
GTIN	4045197861795
Třída artiklu	21T

**Technický popis**

Celková délka L	125 mm
Délka hlavy L <sub>1</sub>	35 mm
Šroubek klínku	259018 7
Vhodná vyměnitelná břitová destička	DN.. 1506..
Velikost stopky	20 mm
Sada pružinových kolíků	259047 2
Podložka	259031 28
Velikost destiček	15 mm
ISO kód držáku	PDNNR/L 2020K15
Lomená páka	259015 8
Funkční šířka L <sub>4</sub>	12 mm
Sada pružin	259044 2
Norma	Výrobní norma
Způsob použití	levý
Vnitřní chlazení	ne
Úhel nastavení κ	63 stupeň
Použití	Podélné soustružení vnější

Použití	Čelní soustružení
Použití	Podélné soustružení vnější
Druh produktu	Soustružnický držák

## Příslušenství

Sada pružinových kolíků 10dílná Typ 2	259047 2
Podložka Typ 28	259031 28
Lomená páka Typ 8	259015 8
Sada pružin 10dílná Typ 2	259044 2
PrecisionBit pro 6hran, 1/4 palce E 6,3 6hran 3 mm	674242 3
Šroubek klínku Typ 7	259018 7
Momentový šroubovák se stupnicí, upínání vyměnitelné čepele Maximální utahovací moment 500 cNm	659957 500