

**Soustružnický držák, levý, Velikost stopky / destičky: 32/15mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	250613 32/15
GTIN	4045197861917
Třída artiklu	21T

**Technický popis**

Vhodná vyměnitelná břitová destička	DN.. 1506..
Podložka	259031 28
Velikost destiček	15 mm
Funkční šířka L <sub>4</sub>	16,8 mm
Velikost stopky	32 mm
Celková délka L	170 mm
Délka hlavy L <sub>1</sub>	37 mm
Sada pružinových kolíků	259047 2
Lomená páka	259015 8
Šroubek klínku	259018 7
Sada pružin	259044 2
ISO kód držáku	PDNNR/L 3232P15
Norma	Výrobní norma
Způsob použití	levý
Vnitřní chlazení	ne
Úhel nastavení κ	63 stupeň
Použití	Podélné soustružení vnější

Použití	Čelní soustružení
Použití	Podélné soustružení vnější
Druh produktu	Soustružnický držák

## Příslušenství

Lomená páka Typ 8	259015 8
Podložka Typ 28	259031 28
Sada pružinových kolíků 10dílná Typ 2	259047 2
Šroubek klínu Typ 7	259018 7
PrecisionBit pro 6hran, 1/4 palce E 6,3 6hran 3 mm	674242 3
Sada pružin 10dílná Typ 2	259044 2
Momentový šroubovák se stupnicí, upínání vyměnitelné čepele Maximální utahovací moment 500 cNm	659957 500