

Soustružnický držák, pravá, Velikost stopky / destičky: 20/12mm**Údaje o objednávce**

Artikové číslo	251106 20/12
GTIN	4045197861924
Třída artiklu	21T

Technický popis

Celková délka L	125 mm
Sada pružin	259044 2
Podložka	259031 20
Šroubek klínu	259018 2
Funkční šířka L ₄	17 mm
Sada pružinových kolíků	259047 2
Délka hlavy L ₁	28 mm
Vhodná vyměnitelná břitová destička	SN.. 1204..
Lomená páka	259015 2
Velikost destiček	12 mm
ISO kód držáku	PSBNR/L 2020K12
Velikost stopky	20 mm
Norma	DIN ISO 5610
Způsob použití	pravá
Vnitřní chlazení	ne
Úhel nastavení κ	75 stupeň
Použití	Podélné soustružení vnější

Použití	Čelní soustružení
Použití	Podélné soustružení vnější
Druh produktu	Soustružnický držák

Příslušenství

PrecisionBit pro 6hran, 1/4 palce E 6,3 6hran 3 mm	674242 3
Momentový šroubovák se stupnicí, upínání vyměnitelné čepele Maximální utahovací moment 500 cNm	659957 500