

**Garant****Soustružnický držák, pravá, Velikost stopky / destičky: 25/12mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	251106 25/12
GTIN	4045197861931
Třída artiklu	21T

**Technický popis**

Podložka	259031 20
Velikost stopky	25 mm
Délka hlavy L <sub>1</sub>	29 mm
Sada pružinových kolíků	259047 2
Sada pružin	259044 2
Lomená páka	259015 2
Vhodná vyměnitelná břitová destička	SN.. 1204..
ISO kód držáku	PSBNR/L 2525M12
Celková délka L	150 mm
Funkční šířka L <sub>4</sub>	22 mm
Velikost destiček	12 mm
Šroubek klínku	259018 2
Norma	DIN ISO 5610
Způsob použití	pravá
Vnitřní chlazení	ne
Úhel nastavení κ	75 stupeň

Použití	Podélné soustružení vnější
Použití	Čelní soustružení
Použití	Podélné soustružení vnější
Druh produktu	Soustružnický držák

### Příslušenství

PrecisionBit pro 6hran, 1/4 palce E 6,3 6hran 3 mm	674242 3
Momentový šroubovák se stupnicí, upínání vyměnitelné čepě Maximální utahovací moment 500 cNm	659957 500