

Garant**Soustružnický držák, pravá, Velikost stopky / destičky: 32/15mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	251106 32/15
GTIN	4045197861955
Třída artiklu	21T

Technický popis

Sada pružin	259044 6
Celková délka L	170 mm
Podložka	259031 37
Délka hlavy L ₁	32 mm
Šroubek klínku	259018 11
Velikost destiček	15 mm
Velikost stopky	32 mm
Sada pružinových kolíků	259047 4
Vhodná vyměnitelná břitová destička	SN.. 1506..
Lomená páka	259015 12
Funkční šířka L ₄	27 mm
ISO kód držáku	PSBNR/L 3232P15
Norma	Výrobní norma
Způsob použití	pravá
Vnitřní chlazení	ne
Úhel nastavení κ	75 stupeň

Použití	Podélné soustružení vnější
Použití	Čelní soustružení
Použití	Podélné soustružení vnější
Druh produktu	Soustružnický držák

Příslušenství

PrecisionBit pro šrouby Torx®, 1/4 palce E 6,3 Profil Torx® TX15	674248 TX15
Momentový šroubovák se stupnicí, upínání vyměnitelné čepele Maximální utahovací moment 500 cNm	659957 500