

Garant**Soustružnický držák, pravá, Velikost stopky / destičky: 32/19mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	251106 32/19
GTIN	4045197861962
Třída artiklu	21T

Technický popis

Velikost destiček	19 mm
Funkční šířka L ₄	27 mm
Lomená páka	259015 13
Velikost stopky	32 mm
Šroubek klínu	259018 13
Vhodná vyměnitelná břitová destička	SN.. 1906..
Sada pružinových kolíků	259047 5
ISO kód držáku	PSBNR/L 3232P19
Podložka	259031 38
Délka hlavy L ₁	39 mm
Celková délka L	170 mm
Sada pružin	259044 7
Norma	DIN ISO 5610
Způsob použití	pravá
Vnitřní chlazení	ne
Úhel nastavení κ	75 stupeň

Použití	Podélné soustružení vnější
Použití	Čelní soustružení
Použití	Podélné soustružení vnější
Druh produktu	Soustružnický držák

Příslušenství

PrecisionBit pro 6hran, 1/4 palce E 6,3 6hran 4 mm	674242 4
Momentový šroubovák se stupnicí, upínání vyměnitelné čepě Maximální utahovací moment 500 cNm	659957 500