

Soustružnický držák, levá, Velikost stopky / destičky: 25/15mm**Údaje o objednávce**

Artikové číslo	251107 25/15
GTIN	4045197861993
Třída artiklu	21T

Technický popis

Sada pružin	259044 6
Velikost destiček	15 mm
ISO kód držáku	PSBNR/L 2525M15
Podložka	259031 37
Sada pružinových kolíků	259047 4
Velikost stopky	25 mm
Délka hlavy L ₁	32 mm
Celková délka L	150 mm
Funkční šířka L ₄	22 mm
Šroubek klínku	259018 11
Lomená páka	259015 12
Vhodná vyměnitelná břitová destička	SN.. 1506..
Norma	DIN ISO 5610
Způsob použití	levá
Vnitřní chlazení	ne
Úhel nastavení κ	75 stupeň
Použití	Podélné soustružení vnější

Použití	Čelní soustružení
Použití	Podélné soustružení vnější
Druh produktu	Soustružnický držák

Příslušenství

PrecisionBit pro šrouby Torx®, 1/4 palce E 6,3 Profil Torx® TX15	674248 TX15
Momentový šroubovák se stupnicí, upínání vyměnitelné čepele Maximální utahovací moment 500 cNm	659957 500