

**Garant****Soustružnický držák, levá, Velikost stopky / destičky: 32/19mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	251107 32/19
GTIN	4045197862013
Třída artiklu	21T

**Technický popis**

Vhodná vyměnitelná břitová destička	SN.. 1906..
Lomená páka	259015 13
Funkční šířka L <sub>4</sub>	27 mm
Sada pružin	259044 7
Podložka	259031 38
Šroubek klínku	259018 13
Velikost destiček	19 mm
Celková délka L	170 mm
Sada pružinových kolíků	259047 5
Délka hlavy L <sub>1</sub>	39 mm
ISO kód držáku	PSBNR/L 3232P19
Velikost stopky	32 mm
Norma	DIN ISO 5610
Způsob použití	levá
Vnitřní chlazení	ne
Úhel nastavení κ	75 stupeň

Použití	Podélné soustružení vnější
Použití	Čelní soustružení
Použití	Podélné soustružení vnější
Druh produktu	Soustružnický držák

### Příslušenství

PrecisionBit pro 6hran, 1/4 palce E 6,3 6hran 4 mm	674242 4
Momentový šroubovák se stupnicí, upínání vyměnitelné čepě Maximální utahovací moment 500 cNm	659957 500